

Barras Personalizadas De Ptfе Preenchidas Com Grafite Para Aplicações Industriais Avançadas

Número do item: PL-07



introdução

Barras de PTFE preenchidas com grafite de alto desempenho para vedações, rolamentos e isoladores. Resistência superior ao desgaste, autolubrificação e inércia química. Solicite um orçamento hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Propriedade	Unidade	Valor padrão
Gravidade específica	g/cm ³	2,14 ~ 2,3
Temperatura de amolecimento	°C	317 ~ 327
Resistência à tração	Mpa	13,72 ~ 34,3
Alongamento	%	150 ~ 400
Resistência à compressão	kg/cm ²	12
Resistência ao desgaste (Taber)	mg/1000 ciclos	6,4
Dureza Shore	Shore D	D50 ~ 55
Módulo de flexão	10 ³ kg/cm ²	3,5 ~ 6,3