

## Componentes Personalizados De Diafragma De Ptfе E Nitrilo Para Aplicações Exigentes

Número do item: PL-06



### introdução

Esferas e sedes de substituição de alto desempenho de PTFE e Nitrilo para bombas QBY/QBK. Resistentes a produtos químicos, duráveis e projetados com precisão para otimizar a eficiência da bomba.

[Saiba mais](#)

| Material      | Item           | Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro da Plataforma da Sede (mm) | Modelos de Bomba Compatíveis |
|---------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Nitrilo (NBR) | Esfera         | 42                    | N/A                                 | QBY/QBK-25/40                |
|               | Esfera         | 62                    | N/A                                 | QBY/QBK-50/65                |
|               | Esfera         | 70                    | N/A                                 | QBY/QBK-80/100               |
|               | Sede da Esfera | 72                    | 57                                  | QBY/QBK-25/40                |
|               | Sede da Esfera | 98                    | 84                                  | QBY/QBK-50/65                |
|               | Sede da Esfera | 108                   | 94                                  | QBY/QBK-80/100               |
| PTFE (Teflon) | Esfera         | 40                    | N/A                                 | QBY/QBK-25/40                |
|               | Esfera         | 57                    | N/A                                 | QBY/QBK-50/65                |
|               | Esfera         | 70                    | N/A                                 | QBY/QBK-80/100               |
|               | Sede da Esfera | 68                    | 57                                  | QBY/QBK-25/40                |
|               | Sede da Esfera | 102                   | 84                                  | QBY/QBK-50/65                |
|               | Sede da Esfera | 110                   | 94                                  | QBY/QBK-80/100               |