

Raspadores E Pás De Ptfе Personalizáveis Para Aplicações Exigentes

Número do item: PL-1017



introdução

Raspadores e pás de PTFE de elevada pureza para laboratórios, semicondutores e indústrias químicas. Ferramentas resistentes a produtos químicos, antiaderentes e duradouras para manuseamento preciso de materiais. Soluções personalizadas disponíveis.

[Saiba mais](#)

Tipo de pá	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Espessura/Altura (mm)	Comprimento do cabo (mm)
Raspador	40 mm	90mm	5mm	-
Raspador	60mm	120mm	5mm	-
Raspador	100mm	150mm	5mm	-
Raspador	150mm	200mm	5mm	-
Raspador	200mm	200mm	5mm	-
Tábua de raspagem (T-Scraper)	150mm	120mm	5mm	-
Haste do raspador	10mm	120mm	10mm	-
Tira de raspagem	15mm	120mm	5mm	-
Pá (fundo plano)	60mm	120mm	30mm	1000mm
Pá (fundo plano)	100 mm	120mm	40mm	120mm
Pá (fundo plano)	120mm	150mm	60mm	100mm
Pá (fundo plano)	160mm	200mm	50mm	1000mm
Pá (fundo plano)	170 mm	220 mm	70mm	115mm
Pá (Fundo Curvo)	110mm	150mm	80mm	100mm
Pá (fundo curvo)	110mm	220mm	100mm	120mm
Pá plana (cabo longo)	150 mm	80 mm	10 mm	900mm
Pá plana (cabo longo)	150 mm	100 mm	30 mm	800 mm
Pá plana (cabo longo)	200 mm	150 mm	15mm	500 mm